Schroefkoppeling NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Artikelnummer: 8104286

Gegevensblad

Functie	Waarde
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Slangbevestiging via klemverbinding
Bouwvorm	Rechte vorm
Bouwgrootte	ø 8 mm
Vloeistofaansluiting	UNF1/4-28
Vloeistofaansluiting 2	voor slang buiten-Ø 3 mm
Medium	Vloeibare media Gasvormige media
Aanwijzing voor het medium	Bestendigheid van de materialen die met medium in contact komen in acht nemen
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar -10.875 psi...87 psi
Mediumtemperatuur	0 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Afdichtingsprincipe	Hard
Inbouwpositie	Willekeurig
Nominaal aanhaalmoment	15 Ncm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 15 %
Productgewicht	0.45 g
met medium in contact gekomen materialen	PP
Materiaal inschroeftap	PA-versterkt
Materiaal-informatie	RoHS conform
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Gebruiksinstructie	Zie applicatie-opmerking (beschikbaar in de support portal festo.com)