# Parallelkit EAMM-U-110-S95-90GA-207

Artikelnummer: 8105907

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | 110 |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. toerental | 5000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 799 kgmm2 |
| Nullastaandrijfmoment | 0.3 Nm |
| Overdraagbaar draaimoment | 9.5 Nm |
| Productgewicht | 6900 g |
| Interfacecode actuator | S95 |
| Interfacecode motor In | 90GA |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |