Axiaalkit EAMM-A-D60-84AA

Artikelnummer: 8105945



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	1173 g
Interfacecode actuator	D60
Interfacecode motor In	84AA
Materiaal-informatie	RoHS conform