Parallelkit EAMM-U-110-D60-90GA-120

Artikelnummer: 8107723



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	110
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	5000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	799 kgmm2
Nullastaandrijfmoment	0.3 Nm
Overdraagbaar draaimoment	9.5 Nm
Productgewicht	5250 g
Interfacecode actuator	D60
Interfacecode motor In	90GA
Materiaal-informatie	RoHS conform