Elektronische module VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

Artikelnummer: 8108545

Gegevensblad

Functie	Waarde
Diagnose	Condition Monitoring Draadbreuk per ventielspoel Kortsluiting ventielen Onderspanning ventielen Storing in voorstuurdruktoevoer Overschrijding van de tijdmeting
Max. aantal ventielplaatsen	4
Maximaal aantal ventielspoelen	7
Parametrering	Failsafe per kanaal Forcen per kanaal Idle Mode per kanaal Bewaking
Polariteitsbescherming	ja
Bedrijfsspanningsbereik DC elektronica/sensoren	18 V...30 V
Bedrijfsspanningsbereik DC lastspanning	18 V...30 V
Eigen stroomverbruik bij lastspanning	6.5 mA
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	17 mA
Maximaal aantal uitgangen	7
Maximaal aantal ingangen	1
Nominale inschakelstroom per magneetspoel	58 mA tot 24 ms
Nominale stroom bij stroomverlaging	25 mA na 24 ms
Potentiaalscheiding kanaal - interne bus	ja
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	20 g
Elektrische aansturing	Veldbus
Materiaal behuizing	POM
Materiaal-informatie	RoHS conform