Magneetspoel VACC-S18-120-K4-1UF-EX4ME

Artikelnummer: 8109394

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Beveiliging intern	Zekering
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Spoeleigenschappen	24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 12,0 VA 24 V DC: 12,0 W
Toegestane spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-veiligheidsrichtlijn (ATEX)
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK EX-voorschriften
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 1 (IEC-EX) Zone 1 (UKEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 21 (IEC-EX) Zone 21 (UKEX) Zone 22 (ATEX)
Certificaat instantie van afgifte	BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X
ATEX-categorie gas	II 2G
ATEX-categorie stof	II 2D
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex eb mb IIC T4 Gb
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex-omgevingstemperatuur	T4, T120°C: -25°C <= Ta <= +40°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP66
Productgewicht	580 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Materiaal-informatie	RoHS conform