# T-steekkoppeling NPQE-T-Q10-Q12-P10

Artikelnummer: 8113151

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | Standaard |
| Nominale doorlaat | 9.3 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Bouwvorm | T-vorm |
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Constructieve opbouw | Push-Pull-principe |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Cleanroomklasse | Klasse 4 volgens ISO 14644-1 |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C...60 °C |
| Productgewicht | 24.63 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | voor slang buiten-Ø 10 mm |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buiten-Ø 12 mm |
| Kleur demontagering | Blauw |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PBT |
| Materiaal demontagering | POM |
| Materiaal slangafdichting | NBR |
| Materiaal slangklemsegment | Roestvast staal |