Magneetspoel VACC-S18-35-K4-1U-NM4ME

Artikelnummer: 8118182

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Spoeleigenschappen	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 3,5 VA
Toegestane spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Explosiebescherming	Zone 1 (BR) Zone 21 (BR)
Certificaat instantie van afgifte	INMETRO DNV 19.0135X
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Ex-omgevingstemperatuur	T5, T95°C: -25°C <= Ta <= +60°C T6, T80°C: -25°C <= Ta <= +50°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP66
Productgewicht	580 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Materiaal-informatie	RoHS conform