Magneetspoel VACC-S18-120-K4-1UF-KS4ME

Artikelnummer: 8118322

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Beveiliging intern	Zekering
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Spoeleigenschappen	24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 12,0 VA 24 V DC: 12,0 W
Toegestane spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Explosiebescherming	Zone 1 (KR) Zone 21 (KR)
Certificaat instantie van afgifte	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex e mb IIC T4
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex tD A21 IP66 T120°C
Ex-omgevingstemperatuur	T4, T120°C: -25°C <= Ta <= +40°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP66
Productgewicht	580 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Materiaal-informatie	RoHS conform