Magneetspoel VACC-S13-18-K4-2U-NE4ME

Artikelnummer: 8118330

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Spoeleigenschappen	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 40/65 Hz, vermogen 1,8 VA
Toegestane spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Explosiebescherming	Zone 1 (CN) Zone 21 (CN)
Certificaat instantie van afgifte	GYJ23.1170X
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex eb mb IIC T6... T4 Gb
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex tb IIIC T85 C... T130 C Db
Ex-omgevingstemperatuur	T4, T130°C: -30°C <= Ta <= +60°C T5, T95°C: -30°C <= Ta <= +60°C T6, T85°C: -30°C <= Ta <= +50°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Productgewicht	330 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Materiaal-informatie	RoHS conform