Verbindingskabel NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Artikelnummer: 8122832



Gegevensblad

Functie	Waarde
Maximaal aantal ventielspoelen	1
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	2 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde Schakeluitgang
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel met contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitschema HP
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/aders	2
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/aders	2
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Push-Pull met vergrendeling tegen het per ongeluk trekken
Elektrische aansluiting 2, functie	Spanningstoevoer Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	2x enkele ader
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/aders	2
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/aders	2
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...24 V
Afscherming	nee
Aanwijzingen voor het bedrijf	Alleen gebruiken met externe vermogensreductie
Kabellengte	0.3 m
Kabeleigenschap	Voor statische toepassingen
Buigradius, vaste kabelplaatsing	11 mm
Kabeldiameter	0.96 mm
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting

Functie	Waarde
Materiaal behuizing	PEEK
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal isolatiehuls	PVC