Aanstuurplaat DADG-FM-VDE1G18

Artikelnummer: 8131546

Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Max. aanhaalmoment	9 Nm
Productgewicht	227 g
Bevestigingstype	Directe bevestiging via schroefdraad op de bodemkap
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd
Materiaal schroeven	Messing, vernikkeld