# Dubbele nippel NPFC-DS-G14-G12-M

Artikelnummer: 8142587

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Materiaal schroefdraadkoppeling | Messing, vernikkeld |
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Bedrijfsdruk | -0.95 bar...10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Nominaal aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1 | 47.9 Nm |
| Nominaal aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2 | 9.05 Nm |
| Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment | ± 20 % |
| Productgewicht | 34.4 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingen | PVC |