Dubbele nippel NPFC-DS-G12-G12-M

Artikelnummer: 8142590

Gegevensblad

Functie	Waarde
Materiaal schroefdraadkoppeling	Messing, vernikkeld
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	47.9 Nm
Nominaal aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2	47.9 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	37.23 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	PVC