Kabelschroefkoppeling NETC-M20-PBK-T14

Artikelnummer: 8151590

Gegevensblad

Functie	Waarde
Omgevingstemperatuur	-40 °C...100 °C
Beschermingsklasse	IP66 IP68
Informatie over beschermingsklasse	IP68 bij 5 bar gedurende 30 minuten
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
Bouwgrootte	M20x1,5
Kabeldiameter	4 mm...13 mm
Kleur	Zwart
Materiaal kabelschroefkoppeling	PA
Materiaal afdichtingen	EPDM
Productgewicht	14 g
Verpakkingsgrootte	1
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal-informatie	RoHS conform