Aansluitkit DADG-AK-G8-16-10

Artikelnummer: 8152380

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Slag	10 mm
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	1.5 Nm
Tolerantie aanhaalmoment	± 10 %
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	0.7 Nm
Productgewicht	12.9 g
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal adapter	Epoxyhars
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal schroeven	Staal, gecoat