Aansluitkit DADG-AK-G8-25-50

Artikelnummer: 8152400



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	25
Slag	50 mm
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	5 Nm
Tolerantie aanhaalmoment	± 10 %
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	3 Nm
Productgewicht	47.5 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal adapter	Epoxyhars
Materiaal afdichtingen	FPM
Materiaal schroeven	Staal, gecoat