Bedieningseenheid CDPX-X-B-W-4

Artikelnummer: 8155213

Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	147 mm
Inbouwdiepte	29 mm
Hoogte	107 mm
Lengte	34 mm
Max. paneelfrontsterkte	5 mm
Realtimeklok	Ja
Afwijking realtimeklok	< 100 ppm bij 25°C
Aantal kleuren	64 k
Indicator	met achtergrondverlichting
Weergavetype	TFT kleur
Display eigenschap	Touchscreen
Weergavegrootte	4,3" "
Back-upbatterij	Supercondensator
Bereik voor bedrijfsspanning DC	10 V...32 V
Display-resolutie	480x272 pixels
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning	0,25 A
Goedkeuring	c UL us - Listed (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % Niet condenserend
Beschermingsklasse	IP20 IP66
Informatie over beschermingsklasse	IP20 achterzijde IP66 voorkant
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Aanwijzing bij de omgevingstemperatuur	bij verticale inbouw
Productgewicht	400 g

Functie	Waarde
Extra functies	Communicatiefunctie RS232
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw
Materiaal-informatie	RoHS conform
Ethernet-interface, aansluittype	Contactdoos
Ethernetinterface, aansluittechniek	RJ45
Ethernetinterface, aantal polen/aders	8
Ethernet-interface, overdrachtsnelheid	10/100 Mbit/s
Ethernetinterface, functie	Programmering
USB-interface, functie	Bestandsoverdracht
USB-interface, aansluittype	Contactdoos
USB-interface, aansluittechniek	USB 2.0 type A
Programmeersoftware	Designer Studio
CPU-gegevens	256 MB RAM