Schokdemperhouder DADP-ES-G8-25

Artikelnummer: 8159237



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	25
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Aanslaghendel
Max. impactsnelheid	0.8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Max. aanslagkracht	1100 N
Max. aanhaalmoment	8.4 Nm
Tolerantie aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	503 g
Bevestigingstype	Met doorgangsboring en centreerhuls
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal hefboom	Aluminium-kneedlegering
Materiaal schroeven	Gegalvaniseerd staal