# Schokdemper DYEF-G8-S-M6-Y1

Artikelnummer: 8159472

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | M6 |
| Slag | 1.5 mm |
| Demping | Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden zonder metalen vaste aanslag |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Positiedetectie | zonder |
| Max. impactsnelheid | 0.8 m/s |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C...60 °C |
| Dempingslengte | 1.5 mm |
| Max. aanhaalmoment | 1 Nm |
| Max. energie-opname per slag | 0.08 J |
| Productgewicht | 6.9 g |
| Bevestigingstype | met huls met schroefdraad |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal |