Schokdemper DYEF-G8-M8-Y1F

Artikelnummer: 8160237

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M8
Slag	3.4 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met metalen vaste aanslag
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0.8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	3.4 mm
Max. aanhaalmoment	2 Nm
Max. energie-opname per slag	0.04 J
Productgewicht	20.9 g
Bevestigingstype	met huls met schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal