Schokdemper DYSD-Q11-5-5-Y1F-L-Y9

Artikelnummer: 8161520



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	5
Slag	5 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	5 mm
Max. aanslagkracht	200 N
Max. energie-opname per slag	2 J
Max. energieverbruik per uur	8000 J
Max. restenergie	0.01 J
Retourkracht	7 N
Min. invoerkracht	27 N
Productgewicht	10 g
Bevestigingstype	Met contramoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal
Materiaal moer	Staal, verzinkt