Schokdemper DYSD-Q11-25-24-Y1F-L-Y10

Artikelnummer: 8161534



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	25
Slag	24 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.3 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	24 mm
Max. aanslagkracht	4000 N
Max. energie-opname per slag	180 J
Max. energieverbruik per uur	150000 J
Max. restenergie	0.8 J
Retourkracht	120 N
Min. invoerkracht	430 N
Productgewicht	635 g
Bevestigingstype	Met contramoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal
Materiaal moer	Staal, verzinkt