Axiaalkit EAMM-A-X62-100A

Artikelnummer: 8164656

Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	47 Nm
Productgewicht	1428 g
Interfacecode motor In	100A
Materiaal-informatie	RoHS conform