# Axiaalkit EAMM-A-T46-57A

Artikelnummer: 8169409



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Nominale lengte | 42 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. toerental | 8000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 3.2 kgmm2 |
| Overdraagbaar draaimoment | 6 Nm |
| Productgewicht | 395 g |
| Interfacecode actuator | T46 |
| Interfacecode motor In | 57A |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |