Cartridge NPQX-D-PC12-Q8-P10

Artikelnummer: 8174168

FESTO

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	6 mm
Slanginsteekdiepte	15.2 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	O-ring
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwvorm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	0.92 g
Bevestigingstype	Met bevestigingsklem
Pneumatische aansluiting 1	Cartridge 12 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 8 mm
Kleur demontagering	Blauw
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal demontagering	POM
Materiaal O-ring	HNBR
Materiaal slangafdichting	HNBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast