Ontluchtingsbescherming VABD-D3-L-GN14

Artikelnummer: 8177960

Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP54
Omgevingstemperatuur	-50 °C...60 °C
Productgewicht	3.8 g
Bevestigingstype	Inschroefbaar met buitendraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal ontluchtingsschroef	HP PA 12