Totaalteller PZA-E-C

Artikelnummer: 8606



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	mechanische teller voor het verloop met pneumatische aandrijving
Terugstelwijze	Handtoets of pneumatisch signaal
Indicator	6 tekens
Afvaldruk aandrijving	‹ 0,15 bar
Afvaldruk normaalstand	‹ 0,15 bar
Aanspreekdruk aandrijving	› 0,8 bar
Aanspreekdruk normaalstand	2 bar
Bedrijfsdruk	2 bar...8 bar
Minimale terugschakeldruk	2 bar
Minimale impulsduur aandrijving	8 ms
Minimale impulsduur normaalstand	150 ms
Minimale pauzeduur aandrijving	10 ms
Minimale pauzeduur normaalstand	50 ms
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	70 g
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal behuizing	PA