Manueel hefboomventiel H-5-1/4-B

Artikelnummer: 8995



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet	550 l/min
Pneumatische werkaansluiting	G1/4
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Nominale doorlaat	7 mm
Besturingstype	direct
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bedieningskracht	2 N
Productgewicht	510 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium