Dubbele nippel E-G1/4-1/4NPT

Artikelnummer: 9631

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	7.95 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	11 Nm
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2	12 Nm
Nominaal aanhaalmoment	9.05 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	19.06 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform