Dubbele nippel E-G3/8-3/8NPT

Artikelnummer: 9632

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	11.5 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	25 Nm
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2	22 Nm
Nominaal aanhaalmoment	38.5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	25.5 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	3/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform