Snelontluchtingsventiel SEU-1/2-NPT

Artikelnummer: 9801



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	Snelontluchting
Selectie extra functie	Met geluiddemper
Pneumatische aansluiting 1	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/2 NPT
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet ontluchting 6 -> 5 bar	4020 l/min
Ontluchting normaal debiet 6->0 bar	6500 l/min
Normaal nominaal debiet beluchting 6->5 bar	4560 l/min
Bedrijfsdruk	0.3 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 °C...75 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nominale doorlaat	15 mm
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...75 °C
Geluidsdrukniveau	86 dB(A)
Materiaal-informatie	RoHS conform