Carcasa cuplaj EAMK-A-D19-28D

Numar piesa: 1087585



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-25 °C...60 °C
Umiditate relativa	0 - 95 %
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	51 g
Cod de interfata actuator	D19A
Cod de interfata carcasa de cuplare	28D
Nota privind materialele	Conform RoHS