# Amortizor de zgomot AMTE-M-H-G12

Numar piesa: 1206625



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Pozitie de instalare | orice |
| Unitate de ambalare | 10 |
| Presiune de lucru | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar |
| Debit in raport cu atmosfera | 2745 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nivel de presiune acustica | 92 000007 |
| Temperatura ambianta | -40 °C...80 °C |
| Greutate produs | 30 g |
| Conexiune pneumatica | G1/2 |
| Material insertie amortizor de zgomot | Bronz |
| Material pivot de insurubare | Alama |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |