Ventil limitator SVK-3-PK-3

Numar piesa: 12146



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	3/2 normal inchis monostabil
Tip de actionare	mecanic
Debit nominal normal	50 l/min
Racord pneumatic de lucru	PK-3
Presiune de lucru	-0.9 bar...8 bar
Structura constructiva	Scaun sferic
Tip de revenire	arc mecanic
Latimea nominala	1.5 mm
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de comanda	direct
Directia de curgere	nu este reversibil
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	-10 °C...80 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Conector pneumatic 3	necontorizat