Bobina MSN1W-230AC-OD

Numar piesa: 123062

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Ora min. de preluare	10 ms
Ciclu de lucru	100%
Factorul de putere cos {phi}	0.7
Caracteristici bobina	230 V CA: 50 Hz, putere de pornire 7,5 VA, putere de mentinere 5,0 VA 230 V CA: 60 Hz, putere de pornire 5,0 VA, putere de mentinere 3,7 VA
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Clasificarea maritima	acces certificat
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Organizatia emitenta a certificatului	DNV-TAA000032X
Conformitatea LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura medie	-10 °C...50 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Greutate produs	80 g
Conector electric	3 pini Forma A conform DIN EN 175301-803
Tipul de montare	prinsa cu clema cu clema de retinere cu accesorii
Material carcasa	PA
Material contacte de cuplare	Otel
Material infasurare	Cupru