Placa racordare VABS-C8-12XB-QX-D

Numar piesa: 1236029



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	24 mm
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0.48 Nm...0.72 Nm
Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete	1.3 Nm
Greutate produs	30 g
Conexiune aer de control 12/14	pregatit pentru cartus
Conector pneumatic 1	pregatit pentru cartus
Conector pneumatic 3	pregatit pentru cartus
Conexiune pneumatica 5	pregatit pentru cartus
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Consolidat cu PA