Ventil manual cu glisare VBOH-32-G14

Numar piesa: 1302994



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	3/2 bistabil
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Tip de actionare	manual
Tipul de montare	Instalarea liniei insurubabil
Debit nominal normal	1675 l/min
Latimea nominala	8.4 mm
Presiune de lucru	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dimensiune grila	31 mm
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	sertar cu manson
Tipul de comanda	direct
Directia de curgere	reversibil
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 °C...80 °C
Forta de actionare	45 N
Greutate produs	35 g
Material pivot de insurubare	Aliaj de aluminiu forjat, eloxat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR