Gripper cu burduf DHEB-33-E-D-S-P

Numar piesa: 1320783

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	33
Cursa burduf	14.5 mm
Diametrul min. de prindere	34 mm
Diametru max. de prindere	45 mm
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu simpla actiune inchis
Functie gripper	Adaptiv
Structura constructiva	Membrana de contractie secventa de miscare in forta
Ghidaj	Ghid de baza
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	4 bar...8 bar
Presiune de resetare	1 bar
Frecventa de lucru max. dispozitiv de prindere	4 Hz
Timp min. de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	30 ms
Timpul min. de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	60 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
interval mediu de inlocuire pentru burduf	1 scycle
Sarcina utila a orientarii	0.7 kg
Greutate produs	118 g
Tipul de montare	optional: cu filet exterior cu piulita de blocare
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	VMQ (silicon)

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	Aluminiu anodizat