Gripper cu burduf DHEB-8-E-U-E-L

Numar piesa: 1320809

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	8
Cursa burduf	3.5 mm
Diametrul min. de prindere	8 mm
Diametru max. de prindere	11 mm
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu simpla actiune inchis
Functie gripper	Adaptiv
Structura constructiva	Membrana de contractie secventa de miscare in forta
Ghidaj	Ghid de baza
Detectarea pozitiei	fara
Presiune de lucru	5 bar...8 bar
Presiune de resetare	1 bar
Frecventa de lucru max. dispozitiv de prindere	4 Hz
Timp min. de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	10 ms
Timpul min. de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	30 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
interval mediu de inlocuire pentru burduf	0.5 scycle
Sarcina utila a orientarii	0.08 kg
Greutate produs	16 g
Tipul de montare	optional: cu filet exterior cu piulita de blocare
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	EPDM
Material carcasa	Aluminiu anodizat