Cartus QSPKG10-1/8-U

Numar piesa: 132852

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Latimea nominala	1.6 mm
Pozitie de instalare	orice
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Clasificarea maritima	acces certificat
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Greutate produs	1.5 g
Tipul de montare	Ac de fixare
Conector pneumatic 1	Cartus 10 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 1/8"
Temperatura ambientala Fahrenheit	23 °F...140 °F
Inel de eliberare de culoare	gri
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Material inel detasabil	POM
Material garnitura furtun	NBR
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt