Conector rapid tip T NPQP-T-R18-Q6-FD-P10

Numar piesa: 133073

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	3.2 mm
Design	In forma de T
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Greutate produs	8 g
Tipul de montare	Hexagon extern SW12
Conector pneumatic 1	Filet exterior R1/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PP
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt