Cilindru oscilant DRRD-20-180-FH-PA

Numar piesa: 1395606



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	20
Unghiul de amortizare	45 deg
Gama de ajustare a unghiului de pivotare pe ambele parti	+10 /-100 grade
Unghi de pivotare	180 deg
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Cremaliera / pinion
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	2.41 Nm
Moment de inertie admisibil al masei	0.04 000019
Greutate produs	839 g
Tipul de montare	optional: cu orificiu de trecere cu filet interior
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material arbore de actionare	Otel calit
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat culisant