# Set Burduf EADB-V2-80-S401-500

Numar piesa: 1489410

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Ø exterior | 93 mm |
| Dimensiune | 80 |
| Gama de ridicare | 401 mm...500 mm |
| Prelungirea tijei de piston | 117 mm |
| Design | in jurul |
| Pozitie de instalare | orice |
| Structura constructiva | Burduf, set de montaj<br>cu evacuare a aerului prin conducte |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - stres intens de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Rezistenta la medii | Praf<br>Aschii<br>Uleiuri<br>Grasime<br>Benzina |
| Tip de protectie | IP65<br>conform IEC 60529 |
| Temperatura ambianta | -10 °C...80 °C |
| Masa in miscare | 247 g |
| Greutate produs | 444 g |
| Tipul de montare | deplasabil<br>cu stift filetat |
| Conexiune pneumatica | G1/4 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material adaptoare | Aliaj de aluminiu forjat<br>anodizat |
| Material garnituri | NBR |
| Material burduf | NBR |
| Material stift filetat | otel inoxidabil aliaj inalt |