# Temporizator PZVT-30-SEC

Numar piesa: 150238




## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Structura constructiva | contor mecanic de purjare cu actionare pneumatica |
| Presiune de deconectare | 0.1 bar |
| Presiune de lucru | 2 bar...6 bar |
| Presiunea de pornire | 1.6 bar |
| Debit nominal normal | 50 l/min |
| Temporizare reglabila | 2 s...30 s |
| Precizia setarii | ± 0,6 s |
| Durata pauzei pentru resetare | 200 ms |
| Precizia de repetare, setarea timpului | ± 0,3 s |
| Protectie la explozie | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Functionarea cu ulei nu este posibila |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tip de protectie | IP54<br>cu capac de protectie si cadru frontal<br>conform IEC 60529 |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 45 g |
| Tipul de montare | Instalarea panoului frontal |
| Conexiune pneumatica | Filet interior M5 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | ABS |