Drosel GRO-1/8-B

Numar piesa: 151216



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	Functia drosel
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Element de reglare	Surub moletat
Tipul de montare	optional: Instalarea panoului frontal cu orificiu de trecere
Debitul nominal normal in directia de strangulare	210 l/min
Presiune de lucru	0 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Latimea nominala	3 mm
Pozitie de instalare	orice
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)

Caracteristica	Valoare
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C...60 °C
Greutate produs	31 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material surub de reglare	Otel aliaj inalt
Material piulita	Aliaj de aluminiu forjat
Material manson	POM