Drosel de cale GRLA-3/8-NPT-B

Numar piesa: 151555



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	Functie antiretur pe droselul de evacuare
Conector pneumatic 1	3/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/8 NPT
Element de reglare	surub cu fanta
Tipul de montare	insurubabil
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.3 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material surub tubular	Aliaj de aluminiu forjat
Material surub de reglare	Alama
Material piulita	Aliaj de aluminiu forjat
Material racord oscilant	Zinc turnat sub presiune