Drosel de cale GRLA-10-UNF-B

Numar piesa: 151572



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	Functie antiretur pe droselul de evacuare
Conector pneumatic 1	10-32 UNF-2B
Conexiune pneumatica 2	10-32 UNF-2A
Element de reglare	surub cu fanta
Tipul de montare	insurubabil
Presiune de lucru	0.2 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Latimea nominala	2 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS