Tub dublu PUN-6X1-DUO-SI

Numar piesa: 152823

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	6 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	26.5 mm
Ø interior	4 mm
Raza min. de indoire	16 mm
Nota de aplicare	TPE-U pe baza de ester Furtunul de plastic poate fi pozitionat in contact cu cabluri doar daca invelisul acestora nu contine ester de acid fosforic. In caz contrar, furtunul de plastic se poate deteriora.
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 000032...101.5 000032
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material de testare la foc	UL94 HB
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-35 °C...60 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.0384 000015
Conexiune pneumatica	pentru racord cu Ø exterior de 6 mm pentru niplu de legatura Ø interior 4 mm cu piulita olandeza pentru niplu de legatura cu Ø interior 4 mm
Culoare	argintiu
Duritate Shore	D 52 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-U (PU)