# Bucsa QSH-16-12

Numar piesa: 153261

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | Standard |
| Latimea nominala | 7.8 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Design | forma dreapta |
| Unitate de ambalare | 1 |
| Structura constructiva | Principiul push-pull |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 000032...87 000032 |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 000032...203 000032 |
| Clasificarea maritima | acces certificat |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa conform declaratiei producatorului la www.festo.com |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clasa de puritate a incaperii | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1 |
| Temperatura ambianta | -10 °C...80 °C |
| Greutate produs | 4.2 g |
| Conector pneumatic 1 | Bucsa Ø 16 mm |
| Conexiune pneumatica 2 | Bucsa Ø 12 mm |
| Inel de eliberare de culoare | albastru |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | PBT |